

**HOLEX®****Gevindbakke HSS-E, M×stigning: 10X1****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 141065 10X1   |
| GTIN                | 4045197595300 |
| Artikelklasse       | 12K           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket forslidste form; **med skæreansnit i begge sider.**

**Ansnit i 2. gear.**

**Finslebet og nitreret**, spånvinkel ca. 15°.

**Til hård og rustfrit stål.**

Gevindtype: MF

Flankevinkel: 60 grader

Skæremateriale: HSS E

Norm: EN 22568

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1 mm

Udvendig Ø: 30 mm

Højde: 11 mm

**Teknisk beskrivelse**

|          |       |
|----------|-------|
| Stigning | 1 mm  |
| Højde    | 11 mm |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Udvendig Ø      | 30 mm     |
| Toleranceklasse | DIN 13 6g |
| Gevindstørrelse | 10        |
| Gevindtype      | MF        |
| Flankevinkel    | 60 grader |
| Skæremateriale  | HSS E     |
| Norm            | EN 22568  |
| Skæreretning    | højre     |