

Garant**Håndsnittapper enkeltvis Sluttap, ubelagt, M: M22****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130180 M22
GTIN	4045197066060
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Utførelse:**

Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2,5 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 19,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	2,5 mm
Kernehul-Ø	19,5 mm
Gevind-Ø	22 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D _s	18 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	44 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M22
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		

