

Garant**Håndsnittapper enkeltvis Sluttap, ubelagt, M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130180 M6
GTIN	4045197065995
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Utførelse:**

Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 50 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Skaftfirkant \square : 4,9 mm

Kernehul-Ø: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	5 mm
Gevindstigning	1 mm
Gevind-Ø	6 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D_s	6 mm
Samlet længde L	50 mm
Skaftfirkant \square	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS

Gevinddybde	12 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M6
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		

