



## Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M14



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130200 M14
GTIN	4045197445926
Artikelklasse	12G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 12 mm

### Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	14 mm
Gevindstigning	2 mm
Kernehul-Ø	12 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm

Samlet længde L	70 mm
Skafftirkant □	9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	28 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M14
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	A
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		

Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet
GG (G)	betinget egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet