

**PRYOR****Slagbogstaver, sæt, 27 dele Med spejlskrift A – Z, &, Skrifthøjde: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085440 2
GTIN	5022044007574
Artikelklasse	08W

**Beskrivelse****Udførelse:**

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

**Højtydende præcisionsstempel**, kemisk forniklet, optimal standtid.

**Spejlskrift**; dvs. at det indprægede tegn vises spejlvendt på emnet (formfremstilling).

**Anvendelse:**

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservedel:**

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.

Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

**Bemærk:**

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	63,5 mm
Skafttykkelse	6,35

Skrifthøjde	2 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

---

**Tilbehør**

Slagstempel, holder Type GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------