

**HOLEX®****Gevindbakke HSS-E, M×stigning: 12X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141065 12X1,5
GTIN	4045197595416
Artikelklasse	12K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket forslidste form; **med skæreansnit i begge sider.**

**Ansnit i 2. gear.**

**Finslebet og nitreret**, spånvinkel ca. 15°.

**Til hård og rustfrit stål.**

Gevindtype: MF

Flankevinkel: 60 grader

Skæremateriale: HSS E

Norm: EN 22568

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1,5 mm

Udvendig Ø: 38 mm

Højde: 10 mm

**Teknisk beskrivelse**

Stigning	1,5 mm
Højde	10 mm

Udvendig Ø	38 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindstørrelse	12
Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre