

Garant**Håndsnittapsæt nitreret, ubelagt, M: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130450 M12
GTIN	4045197066671
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap. Spidstep med lang styretap.**

Overflade nitreret, derved mere slidstærk.

Anbefaling:

Vi anbefaler ved **TOOLOX-materialer** at bore **en kernehuls-Ø**, som er **0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN**-oplysningerne (se tabel).

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1,75 mm

Samlet længde L: 75 mm

Skaft-Ø D_s: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 10,2 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,75 mm
Kernehul-Ø	10,2 mm
Gevind-Ø	12 mm

Norm	DIN 352
Skaft-Ø D _s	9 mm
Samlet længde L	75 mm
Skaftfirkant □	7 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	24 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M12
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skærfasform	A
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	rød
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		

TOOLOX 33	egnet
GG (G)	betinget egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet