

HOLEX®**Gevindbakke HSS-E, M×stigning: 14X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141065 14X1,5
GTIN	4045197595362
Artikelklasse	12K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidste form; **med skæreansnit i begge sider.**

Ansnit i 2. gear.

Finslebet og nitreret, spånvinkel ca. 15°.

Til hård og rustfrit stål.

Gevindtype: MF

Flankevinkel: 60 grader

Skæremateriale: HSS E

Norm: EN 22568

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1,5 mm

Udvendig Ø: 38 mm

Højde: 10 mm

Teknisk beskrivelse

Højde	10 mm
Stigning	1,5 mm

Udvendig Ø	38 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindstørrelse	14
Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre