

Garant**Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130400 M3
GTIN	4045197066213
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap. Spidstap med lang styretap.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 40 mm

Skaft-Ø D_s: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,5 mm
Kernehul-Ø	2,5 mm
Gevind-Ø	3 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Samlet længde L	40 mm
Skaftfirkant □	2,7 mm

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	6 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M3
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	A
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet		
Ti > 850 N/mm ²	egnet		

GG (G)	betinget egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet