

**Garant****Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 3X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130470 3X0,35
GTIN	4045197066862
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Gevind slebet og efterslebet i et stykke.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2181

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Gevindstigning: 0,35 mm

Samlet længde L: 40 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,65 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	3 mm
Gevindstigning	0,35 mm
Kernehul-Ø	2,65 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Samlet længde L	40 mm
Skaftfirkant □	2,7 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 2181
Gevinddybde	6 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M3×0,35
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		

Olie	egnet
tør	betinget egnet