

Garant**Spiraltapper HSS-E-PM, nitreret, M: M6****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 135750 M6 |
| GTIN | 4045197077448 |
| Artikelklasse | 11H |

Beskrivelse**Udførelse:****Stabil udførelse, med 15° højredrejet spiral.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E PM

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 5 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|---------|
| Gevindstigning | 1 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Antal spånnoter | 3 |
| Gevind-Ø | 6 mm |
| Kernehul-Ø | 5 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Skaft-Ø D _s | 6 mm |
| Samlet længde L | 80 mm |
| Skaftfirkant □ | 4,9 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |
| Skæremateriale | HSS E PM |
| Gevinddybde | 12 mm |
| Gevindtype | M |
| Gevindstørrelse | M6 |
| Belægning | nitreret |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | DIN 13 |
| Skærfasform | C |
| Spiralvinkel | 15 grader |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2xD ved bundhul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
| Farvering | pink |
| Produkttype | Snittapper |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | 18 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 9 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 3 m/min | P |
| Ti > 850 N/mm ² | egnet | 4 m/min | S |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |