

Garant**Håndsnittapper enkeltvis Sluttap, ubelagt, M: M5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130430 M5
GTIN	4045197066527
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

Snittap, **bestående af spids-, mellem- og sluttap. Spidstap med lang styretap.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,8 mm

Samlet længde L: 50 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,2 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	4,2 mm
Gevindstigning	0,8 mm
Gevind-Ø	5 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	50 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E

Gevinddybde	10 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet		
Ti > 850 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		

