

Garant**Spiraltapper HSS-E-PM, nitreret, M: M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	135750 M3
GTIN	4045197077400
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Stabil udførelse, med 15° højredrejet spiral.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E PM

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Gevindstigning	0,5 mm
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	3 mm
Kernehul-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Samlet længde L	56 mm
Skaftfirkant □	2,7 mm

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HSS E PM
Gevinddybde	6 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M3
Belægning	nitreret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	15 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	pink
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	18 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	9 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	egnet	4 m/min	S
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		