

Garant**Spiraltapper HSS-E-PM, nitreret, M: M3,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	135750 M3,5
GTIN	4045197077417
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Stabil udførelse, med 15° højredrejet spiral.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E PM

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 0,6 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 4 mm

Skaftfirkant □: 3 mm

Kernehul-Ø: 2,9 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	2,9 mm
Gevindstigning	0,6 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	3,5 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	4 mm
Samlet længde L	56 mm
Skaftfirkant □	3 mm

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HSS E PM
Gevinddybde	7 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M3,5
Belægning	nitret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	15 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	pink
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	18 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	9 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	egnet	4 m/min	S
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		