

Garant
HM-rival HPC gennemgangshul, DLC, Nominel Ø DC: 4 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	164346 4
GTIN	4045197548504
Artikelklasse	10N

Beskrivelse
Udførelse:

NC-egnet udførelse med lige skaft-Ø til den standardiserede holder specielt i **hydrauliske spændepatroner** eller **præcisionsholdere**. Dermed opnås **optimal rundløbsnøjagtighed** og **processikkerhed**. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med korte skær og venstrespiral. Med indvendig kølemiddeltilførsel til **HPC-anvendelse** for at sænke produktionsomkostningerne.

Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.

Med **DLC-belægning sp²** af nyeste generation.

Anvendelse:

Til **HPC/HSC-rivalbearbejdning** af **gennemgående borer**.

Antal skær Z: 4

Ø-område: 3,7 - 4,2 mm

Skærlængde L_c: 12 mm

Udhængslængde L₁: 34 mm

Samlet længde L: 75 mm

Antal skær Z: 4

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Skafttolerance	h6
Udhængslængde L ₁	34 mm
Nominel Ø D _c	4 mm
Tilspænding f i aluminiumsstøbegods	0,6 mm/o
Skaft-Ø D _s	6 mm

Samlet længde L	75 mm
Skærlængde L _c	12 mm
Ø-område	3,7 - 4,2 mm
Antal skær Z	4
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi	HPC
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	gul
Produkttype	Riveværktøj med ikke-aftagelige skær