

Garant**Gevindbakke, UNC: 10-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142520 10-24
GTIN	4045197084774
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.

Toleranceklasse: 2A

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 4,83 mm

Udvendig Ø: 20 mm

Højde: 7 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	4,83 mm
Gevindgange pr. tomme	24
Højde	7 mm
Udvendig Ø	20 mm

Skæreretning	højre
Gevindtype	UNC
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Toleranceklasse	2A
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		