

Garant**Gevindbakke, UNC: 1-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142520 1-8
GTIN	4045197084873
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.

Toleranceklasse: 2A

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 25,4 mm

Udvendig Ø: 55 mm

Højde: 22 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	25,4 mm
Højde	22 mm
Gevindgange pr. tomme	8
Udvendig Ø	55 mm

Skæreretning	højre
Gevindtype	UNC
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Toleranceklasse	2A
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		