

Garant**HM-rival HPC gennemgangshul, DLC, Nominel Ø DC: 19 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	164346 19
GTIN	4045197548733
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Udførelse:**

NC-egnet udførelse med lige skaft-Ø til den standardiserede holder specielt i **hydrauliske spændepatroner** eller **præcisionsholdere**. Dermed opnås **optimal rundløbsnøjagtighed** og **processikkerhed**. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med korte skær og venstrespiral. Med indvendig kølemiddeltilførsel til **HPC-anvendelse** for at sænke produktionsomkostningerne.

Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.

Med **DLC-belægning sp²** af nyeste generation.

Anvendelse:

Til **HPC/HSC-rivalbearbejdning** af **gennemgående borer**.

Antal skær Z: 6

Ø-område: 18,21 - 19,2 mm

Skærlængde L_c: 25 mm

Udhængslængde L₁: 95 mm

Samlet længde L: 150 mm

Antal skær Z: 6

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L ₁	95 mm
Tilspænding f i aluminiumsstøbegods	1,7 mm/o
Skafttolerance	h6
Nominel Ø D _c	19 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm

Samlet længde L	150 mm
Skærlængde L _c	25 mm
Ø-område	18,21 - 19,2 mm
Antal skær Z	6
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi	HPC
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	gul
Produkttype	Riveværktøj med ikke-aftagelige skær