

Garant**Gevindbakke, G: G1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142060 G1
GTIN	4045197084699
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevindbakke (sekskantet) **uden** skæreansnit; til efterskæring.

Anvendelse:

Til cylindrisk Withworth-rørgvind DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gevindgange pr. tomme: 11

Gevind-Ø: 33,25 mm

Nøglestørrelse: 60 mm

Højde: 18 mm

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	60 mm
Højde	18 mm
Gevind-Ø	33,25 mm
Gevindgange pr. tomme	11
Gevindstørrelse	G1

Toleranceklasse	A
Skæreretning	højre
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 382
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		