

Garant**Gevindbakke, UNF: 1-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142620 1-12
GTIN	4045197084989
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.

Toleranceklasse: 2A

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 25,4 mm

Udvendig Ø: 55 mm

Højde: 16 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	12
Højde	16 mm
Gevind-Ø	25,4 mm
Udvendig Ø	55 mm

Gevindstørrelse	1-12 UNF
Skæreretning	højre
Gevindtype	UNF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Toleranceklasse	2A
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		