

Garant**Gevindbakke, G: G1/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142050 G1/2
GTIN	4045197084613
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til cylindrisk Withworth-rørgvind DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 20,96 mm

Udvendig Ø: 45 mm

Højde: 14 mm

Teknisk beskrivelse

Højde	14 mm
Gevindgange pr. tomme	14
Gevind-Ø	20,96 mm
Udvendig Ø	45 mm

Gevindstørrelse	G1/2
Skæreretning	højre
Toleranceklasse	A
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 24231
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		