

Garant**Gevindbakke, UNC: 5/16-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142520 5/16-18
GTIN	4045197084804
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.

Toleranceklasse: 2A

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 7,94 mm

Udvendig Ø: 25 mm

Højde: 9 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	18
Gevind-Ø	7,94 mm
Højde	9 mm
Udvendig Ø	25 mm

Skæreretning	højre
Gevindtype	UNC
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Toleranceklasse	2A
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		