

Garant**Gevindbakke, G: G1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142050 G1
GTIN	4045197084637
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; med skæreansnit på begge sider. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til cylindrisk Withworth-rørg gevind DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gevindgange pr. tomme: 11

Gevind-Ø: 33,25 mm

Udvendig Ø: 65 mm

Højde: 18 mm

Teknisk beskrivelse

Højde	18 mm
Gevind-Ø	33,25 mm
Gevindgange pr. tomme	11
Udvendig Ø	65 mm

Gevindstørrelse	G1
Skæreretning	højre
Toleranceklasse	A
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 24231
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		