

Garant**Gevindbakke, UNF: 3/8-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142620 3/8-24
GTIN	4045197084927
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	24
Gevind-Ø	9,53 mm
Højde	11 mm
Udvendig Ø	30 mm
Gevindstørrelse	3/8-24 UNF
Skæreretning	højre
Gevindtype	UNF

Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Toleranceklasse	2A
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		