

**Garant****Gevindbakke, UNF: 1/2-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142620 1/2-20
GTIN	4045197084941
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

**Anvendelse:**

**Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.**

**Teknisk beskrivelse**

Gevindgange pr. tomme	20
Højde	10 mm
Gevind-Ø	12,7 mm
Udvendig Ø	38 mm
Gevindstørrelse	1/2-20 UNF
Skæreretning	højre
Gevindtype	UNF

Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Toleranceklasse	2A
Produkttype	Gevindbakke

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		