

**Garant****Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 24X1,5****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130470 24X1,5 |
| GTIN                | 4045197067203 |
| Artikelklasse       | 11G           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Gevind slebet og efterslebet i et stykke.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2181

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 22,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Gevind-Ø               | 24 mm   |
| Kernehul-Ø             | 22,5 mm |
| Gevindstigning         | 1,5 mm  |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 18 mm   |
| Samlet længde L        | 90 mm   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Skafftirkant □             | 14,5 mm                                |
| Toleranceklasse            | ISO 2 6H                               |
| Skæremateriale             | HSS                                    |
| Norm                       | DIN 2181                               |
| Gevinddybde                | 48 mm                                  |
| Gevindtype                 | MF                                     |
| Gevindstørrelse            | M24×1,5                                |
| Belægning                  | ubelagt                                |
| Flankevinkel               | 60 grader                              |
| Gevindstandard             | DIN 13                                 |
| Skærfasform                | D                                      |
| Skærfasform                | C                                      |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                   |
| Indvendig køling           | nej                                    |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul |
| Skæreretning               | højre                                  |
| Type af gevindværktøj      | Håndsnittap                            |
| Farvering                  | uden                                   |
| Produkttype                | Snittapper                             |

## Brugerdata

|                              | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer       | betinget egnet |                |          |
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet |                |          |
| Alu > 10% Si                 | betinget egnet |                |          |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |

|        |                |
|--------|----------------|
| GG (G) | betinget egnet |
| Uni    | egnet          |
| Olie   | egnet          |
| tør    | betinget egnet |