



Spiraltapper HSS-E form E, TiN, M: M4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	136150 M4
GTIN	4045197078148
Artikelklasse	11H

Beskrivelse

Udførelse:

Mindre tilbøjelighed til sammensvejsning.

Form E (ansnit 1,5 – 2 gevind).

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!

Anbefalede efterfølgerprodukter er nr. 135960 – 136158.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,7 mm

Samlet længde $L_{i alt}$: 63 mm

Skaft-Ø: 4,5 mm

Skaftfirkant: 3,4 mm

Kernehul-Ø: 3,3 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	3,3 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,7 mm
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	4 mm
Snitvinkel	50 grader
Norm	DIN 371

Skift-Ø	4,5 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	63 mm
Skafffirkant	3,4 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	12 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M4
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	E
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn