

Garant**Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 25X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130470 25X1,5
GTIN	4045197067227
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Gevind slebet og efterslebet i et stykke.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2181

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 23,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,5 mm
Kernehul-Ø	23,5 mm
Gevind-Ø	25 mm
Skaft-Ø D _s	18 mm
Samlet længde L	90 mm

Skafftirkant □	14,5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 2181
Gevinddybde	50 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M25×1,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		

GG (G)	betinget egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet