



Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 12X1,25



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130480 12X1,25
GTIN	4045197067531
Artikelklasse	12G

Beskrivelse

Udførelse:

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Gevind slebet og efterslebet i et stykke.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2181

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,25 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 10,8 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,25 mm
Kernehul-Ø	10,8 mm
Gevind-Ø	12 mm
Skaft-Ø D _s	9 mm
Samlet længde L	70 mm
Skaftfirkant □	7 mm

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 2181
Gevinddybde	24 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M12×1,25
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		

Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet