

Garant**Håndsnittapsæt, ubelagt, G: G5/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130550 G5/8
GTIN	4045197067630
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgvind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 22,91 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 21 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,814 mm
Gevindgange pr. tomme	14
Kernehul-Ø	21 mm
Gevind-Ø	22,91 mm
Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D _s	18 mm

Samlet længde L	80 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Gevinddybde	68,73 mm
Gevindstørrelse	G5/8
Belægning	ubelagt
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5157
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		

Olie	egnet
tør	betinget egnet