



## Spiraltapper HSS-E form C, TiCN, M: M3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	135955 M3
GTIN	4045197649591
Artikelklasse	12H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Form C** (ansnit 2 – 3 gevind).

Ved særligt høje krav til hårdhed og sejhed.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 3,5 mm

Skaftfirkant  $\square$ : 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,5 mm

### Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,5 mm
Gevind-Ø	3 mm
Antal skær Z	2
Kernehul-Ø	2,5 mm
Antal spånnoter	2
Norm	DIN 371
Skaft-Ø $D_s$	3,5 mm
Samlet længde L	56 mm

Skæftfirkant □	2,7 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	9 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M3
Belægning	TiCN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snitter