



## Håndsnittapsæt, ubelagt, MF: 14X1,5



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130480 14X1,5 |
| GTIN                | 4045197067555 |
| Artikelklasse       | 12G           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Gevind slebet og efterslebet i et stykke.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2181

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 12,5 mm

### Teknisk beskrivelse

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Kernehul-Ø             | 12,5 mm |
| Gevindstigning         | 1,5 mm  |
| Gevind-Ø               | 14 mm   |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 11 mm   |
| Samlet længde L        | 70 mm   |
| Skaftfirkant □         | 9 mm    |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Toleranceklasse            | ISO 2 6H                               |
| Skæremateriale             | HSS                                    |
| Norm                       | DIN 2181                               |
| Gevinddybde                | 28 mm                                  |
| Gevindtype                 | MF                                     |
| Gevindstørrelse            | M14×1,5                                |
| Belægning                  | ubelagt                                |
| Flankevinkel               | 60 grader                              |
| Gevindstandard             | DIN 13                                 |
| Skærfasform                | D                                      |
| Skærfasform                | C                                      |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                   |
| Indvendig køling           | nej                                    |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul |
| Skæreretning               | højre                                  |
| Type af gevindværktøj      | Håndsnittap                            |
| Farvering                  | uden                                   |
| Produkttype                | Snittapper                             |

## Brugerdata

|                              | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer       | betinget egnet |                |          |
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet |                |          |
| Alu > 10% Si                 | betinget egnet |                |          |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| GG (G)                       | betinget egnet |                |          |

|      |                |
|------|----------------|
| Uni  | egnet          |
| Olie | egnet          |
| tør  | betinget egnet |