



## Spiraltapper HSS-E form C, vaporiseret, M: M3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	135855 M3
GTIN	4045197649522
Artikelklasse	12H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Form C** (ansnit 2 – 3 gevind).

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,5 mm

### Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,5 mm
Antal spånnoter	2
Gevind-Ø	3 mm
Antal skær Z	2
Kernehul-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Samlet længde L	56 mm
Skaftfirkant □	2,7 mm

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	9 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M3
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		

Olie

egnet