

Garant**Håndsnittapsæt, ubelagt, G: G1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130550 G1
GTIN	4045197067654
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 11

Gevind-Ø: 33,25 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 25 mm

Skaftfirkant □: 20 mm

Kernehul-Ø: 30,75 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	11
Gevind-Ø	33,25 mm
Kernehul-Ø	30,75 mm
Gevindstigning	2,309 mm
Skæremateriale	HSS

Skæft-Ø D _s	25 mm
Samlet længde L	100 mm
Skæftfirkant □	20 mm
Gevinddybde	66,5 mm
Gevindstørrelse	G1
Belægning	ubelagt
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5157
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skæft	Cylinderskæft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		

Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet