

**Garant****VC.T 160408, Type: HU7315-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261374 HU7315-1
GTIN	4062406381479
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

VC.T 160408 HU7315-1 Type: HU7315-1

Spånbryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 600 m/min

### Teknisk beskrivelse

Tolerance	G
Tilspænding $f$	0,03 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 600 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Primær anvendelse	N
Spånbryder	AF
Type	HU7315-1
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 160408
Skæredybde $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning