

**Bundhul-spiraltap + kernehulsspiralbor, til metrisk gevind: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	146925 M3-12
GTIN	4045197649720
Artikelklasse	12K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i.

Sammensat af spiraltapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 og kernehulsspiralbor str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Indhold:**

1 maskinsnittap af hver M3 – M12 nr. 135855 og kernebor nr. 114405

**Teknisk beskrivelse**

Til metrisk gevind	M3 – M12
Gvindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376
Farvering	grøn

Produkttype

Snittapper

**Tilbehør**

SpiraltapperHSS-E form C M M12	135855 M12
SpiraltapperHSS-E form C M M10	135855 M10
SpiraltapperHSS-E form C M M6	135855 M6
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
SpiraltapperHSS-E form C M M3	135855 M3
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
SpiraltapperHSS-E form C M M4	135855 M4
SpiraltapperHSS-E form C M M8	135855 M8
SpiraltapperHSS-E form C M M5	135855 M5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Tom kassette Type 4	146961 4