

Garant**HM-rival HPC bundhul, DLC, Nominel Ø DC: 9 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	164347 9
GTIN	4045197548856
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Udførelse:**

NC-egnet udførelse med lige skaft-Ø til den standardiserede holder specielt i **hydrauliske spændepatroner** eller **præcisionsholdere**. Dermed opnås **optimal rundløbsnøjagtighed** og **processikkerhed**. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med korte skær og venstrespiral. Med indvendig kølemiddeltilførsel til **HPC-anvendelse** for at sænke produktionsomkostningerne.

Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.

Med **DLC-belægning sp²** af nyeste generation.

Anvendelse:

Til **HPC/HSC-rivalbearbejdning af bundhuller.**

Antal skær Z: 6

Ø-område: 8,71 - 9,2 mm

Skærlængde L_c: 20 mm

Udhængslængde L₁: 55 mm

Samlet længde L: 100 mm

Antal skær Z: 6

Skaft-Ø D_s: 10 mm

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L ₁	55 mm
Nominel Ø D _c	9 mm
Skafttolerance	h6
Tilspænding f i aluminiumsstøbegods	1,4 mm/o
Skaft-Ø D _s	10 mm

Samlet længde L	100 mm
Skærlængde L _c	20 mm
Ø-område	8,71 - 9,2 mm
Antal skær Z	6
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi	HPC
Anvendelse ved boringstype	ved bundhul
Farvering	gul
Produkttype	Riveværktøj med ikke-aftagelige skær