

**Garant****Snittapper til bundhul korte + kernehulspiralbør, til metrisk gevind: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	146350 M3-12
GTIN	4045197085108
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i.

Sammensat af snittapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, kernehulspiralbør str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Indhold:**

1 snittap af hver M3 – M12 nr. 134650 og kernehulsbor nr. 114150

**Teknisk beskrivelse**

Til metrisk gevind	M3 – M12
Gvindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Norm	DIN 352
Produkttype	Snittapper

**Tilbehør**

Spiraltapperkort M M3	134650 M3
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5	114150 2,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 5	114150 5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,2	114150 10,2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,8	114150 6,8
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2	114150 4,2
Spiraltapperkort M M6	134650 M6
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3	114150 3,3
Spiraltapperkort M M4	134650 M4
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5	114150 8,5
Spiraltapperkort M M10	134650 M10
Spiraltapperkort M M8	134650 M8
Spiraltapperkort M M5	134650 M5
Spiraltapperkort M M12	134650 M12
Tom kassette Type 3	146960 3