

Garant**Bundhul-spiraltap + kernehulsspiralbor, til metrisk gevind: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	146950 M3-12
GTIN	4045197085184
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i.

Sammensat af spiraltapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 og kernehulsspiralbor str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Indhold:

1 maskinsnittap af hver M3 – M12 nr. 135450 og kernebor nr. 114400

Teknisk beskrivelse

Til metrisk gevind	M3 – M12
Gvindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376
Farvering	blå

Produkttype

Snittapper

Tilbehør

Spiraltapper M M6	135450 M6
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Spiraltapper M M8	135450 M8
Spiraltapper M M4	135450 M4
Spiraltapper M M12	135450 M12
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Spiraltapper M M5	135450 M5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Spiraltapper M M3	135450 M3
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Spiraltapper M M10	135450 M10
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Tom kassette Type 4	146960 4