

Garant**Gennemgangshul-spånbrydertap + kernehulsspiralbor, til metrisk gevind: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	146450 M3-12
GTIN	4045197085115
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i.

Sammensat af spånbrydertapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 og kernehulsspiralbor str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Indhold:

1 maskinsnittap af hver M 3– M10 nr. 131150; 1 maskinsnittap M12 nr. 131200 og kernebor nr. 114150

Teknisk beskrivelse

Til metrisk gevind	M3 – M12
Gvindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376

Produkttype	Snittapper
-------------	------------

Tilbehør

Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,8	114150 6,8
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3	114150 3,3
Spånrydertapperform B DIN 371 M M4	131150 M4
Spånrydertapperform B DIN 371 M M3	131150 M3
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,2	114150 10,2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2	114150 4,2
Spånrydertapperform B DIN 371 M M5	131150 M5
Spånrydertapperform B DIN 371 M M10	131150 M10
Spånrydertapperform B DIN 371 M M6	131150 M6
Spånrydertapperform B DIN 376 M M12	131200 M12
Værktøjsholdere med skralde Samlet længde 85 mm	148700 85
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5	114150 2,5
Spånrydertapperform B DIN 371 M M8	131150 M8
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5	114150 8,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 5	114150 5
Tom kassette Type 4	146960 4