

Garant**Gennemgangshul-spånbrydertap + kernehulsspiralbor, til metrisk gevind: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	146650 M3-12
GTIN	4045197085139
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i.

Sammensat af spånbrydertapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 og kernehulsspiralbor str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Indhold:

1 maskinsnittap af hver M3 – M12 nr. 132150 og kernebor nr. 114400

Teknisk beskrivelse

Til metrisk gevind	M3 – M12
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376
Farvering	blå

Produkttype

Snittapper

Tilbehør

Snittapperform B M M12	132150 M12
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Snittapperform B M M6	132150 M6
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Snittapperform B M M10	132150 M10
Snittapperform B M M3	132150 M3
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Snittapperform B M M5	132150 M5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Snittapperform B M M4	132150 M4
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Snittapperform B M M8	132150 M8
Tom kassette Type 4	146960 4