

Garant**Håndspånbrødertapsæt, ubelagt, UNC: 3/4-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130700 3/4-10
GTIN	4045197068118
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.****Anvendelse:****Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 351

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 19,05 mm

Samlet længde L: 105 mm

Skaft-Ø D_s: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 16,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	2,54 mm
Kernehul-Ø	16,5 mm
Gevind-Ø	19,05 mm
Gevindgange pr. tomme	10
Norm	DIN 351
Skæremateriale	HSS

Skaft-Ø D _s	14 mm
Samlet længde L	105 mm
Skaftfirkant □	11 mm
Gevinddybde	57,15 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	3/4-10 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		

Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet