

Garant**Håndspånbrødertapsæt, ubelagt, G: W1/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130670 W1/2
GTIN	4045197067890
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

Anvendelse:

Til Whitworth-gevind i henhold til BSW-norm BS84, i tolerancefeltet middel.

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 12,7 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s : 9 mm

Skaftfirkant \square : 7 mm

Kernehul-Ø: 10,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	2,117 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Gevind-Ø	12,7 mm
Kernehul-Ø	10,5 mm
Skæremateriale	HSS

Skæft-Ø D _s	9 mm
Samlet længde L	80 mm
Skæftfirkant □	7 mm
Gevinddybde	25,4 mm
Gevindstørrelse	W1/2
Belægning	ubelagt
Gevindtype	BSW
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 351
Skærfasform	A
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skæft	Cylinderskæft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		

Stål < 900 N/mm ²	egnet
GG (G)	betinget egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet