

**Garant****Håndspånbrydertap, sæt, ubelagt, UNF: 5/8-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130750 5/8-18
GTIN	4045197068286
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.****Anvendelse:****Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2181

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 15,88 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 14,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	15,88 mm
Gevindgange pr. tomme	18
Kernehul-Ø	14,5 mm
Norm	DIN 2181
Skæremateriale	HSS

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Samlet længde L	70 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Gevinddybde	47,64 mm
Gevindstigning	1,58 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	5/8-18 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		

GG (G)	betinget egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet