

Garant**Bundhul-spiraltap + kernehulsspiralbor, til metrisk gevind: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	146850 M3-12
GTIN	4045197085160
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i.

Sammensat af spiraltapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 og kernehulsspiralbor str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Indhold:

1 maskinsnittap af hver M3 – M12 nr. 134250 og kernebor nr. 114150

Teknisk beskrivelse

Til metrisk gevind	M3 – M12
Gvindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376
Farvering	gul

Produkttype

Snittapper

Tilbehør

SpiraltapperHSS-E M M6	134250 M6
SpiraltapperHSS-E M M12	134250 M12
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,2	114150 10,2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5	114150 8,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,8	114150 6,8
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3	114150 3,3
SpiraltapperHSS-E M M4	134250 M4
SpiraltapperHSS-E M M8	134250 M8
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5	114150 2,5
SpiraltapperHSS-E M M5	134250 M5
SpiraltapperHSS-E M M10	134250 M10
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2	114150 4,2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 5	114150 5
SpiraltapperHSS-E M M3	134250 M3
Tom kassette Type 4	146960 4