

Garant**Håndspånbrødertapsæt, ubelagt, G: W1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130670 W1
GTIN	4045197067944
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

Anvendelse:

Til Whitworth-gevind i henhold til BSW-norm BS84, i tolerancefeltet middel.

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 25,4 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 22 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	8
Gevind-Ø	25,4 mm
Kernehul-Ø	22 mm
Gevindstigning	3,175 mm
Skæremateriale	HSS

Skæft-Ø D _s	20 mm
Samlet længde L	110 mm
Skæftfirkant □	16 mm
Gevinddybde	50,8 mm
Gevindstørrelse	W1
Belægning	ubelagt
Gevindtype	BSW
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 351
Skærfasform	A
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skæft	Cylinderskæft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		

Stål < 900 N/mm ²	egnet
GG (G)	betinget egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet