

Garant**Håndspånbrødertapsæt, ubelagt, UNC: 7/16-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130700 7/16-14
GTIN	4045197068071
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.****Anvendelse:****Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 351

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 11,11 mm

Samlet længde L: 75 mm

Skaft-Ø D_s: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 9,4 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	14
Gevindstigning	1,59 mm
Kernehul-Ø	9,4 mm
Gevind-Ø	11,11 mm
Norm	DIN 351
Skæremateriale	HSS

Skaft-Ø D _s	8 mm
Samlet længde L	75 mm
Skaftfirkant □	6,2 mm
Gevinddybde	33,33 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	7/16-14 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		

Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet