

**Garant****Konusforsænker, enkeltskær 90°, ubelagt, Udvendig Ø DC: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150050 20
GTIN	4045197085320
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Aksialt-radialt bagslebet konusflade til vibrationsfri afgratning og forsækning. Derved opnås en høj overfladekvalitet af forsækningen. Det store spånrum giver en virkelig god spåntransport. Problemfri efterslibning af det flade tandbryst.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø	20 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Samlet længde L	60 mm
Antal skær Z	1
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Skaft	Cylinderskaft med h9
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	7 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		