

Garant**Konusforsænker, enkeltskær 90°, ubelagt, Udvendig Ø DC: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150050 25
GTIN	4045197085337
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Aksialt-radialt bagslebet konusflade til vibrationsfri afgratning og forsækning. Derved opnås en høj overfladekvalitet af forsækningen. Det store spånrum giver en virkelig god spåntransport. Problemfri efterslibning af det flade tandbryst.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	25 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Samlet længde L	75 mm
Antal skær Z	1
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Skaft	Cylinderskaft med h9
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	7 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		