

Garant**HM-snittap-udboring, cylindrisk skaft med sekskant, TiAlN, Til snittapper: M4****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 149830 M4 |
| GTIN | 4045197326911 |
| Artikelklasse | 11L |

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil cylinderskaft med **sekskant** til placering i borepatron og selvcentrerende skær.

Anvendelse:

Til **udboring** af **knækkede snittapper**. **Stabil opspænding** påkrævet, tør boring fri for skæreolie.

Bemærk:

v_c til materiale < 67 HRC 10-28 m/min.

Bær beskyttelsesbriller.

Norm: Fabriksstandard

Spånnotlængde L_c : 14 mm

Samlet længde L: 46 mm

Skaft-Ø D_s : 4 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|-----------------|
| Til snittapper | M4 |
| Skafttolerance | h6 |
| Skaft-Ø D_s | 4 mm |
| Samlet længde L | 46 mm |
| Spånnotlængde L_c | 14 mm |
| Belægning | TiAlN |
| Skæremateriale | HM |
| Norm | Fabriksstandard |

| | |
|-------------|----------------|
| Farvering | rød |
| Produkttype | Gevindborestål |